

KAPPA

9680ETP080P63

EAN 4031582314960

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue acier, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Largeur de la roulette | 110 mm |
| Dimension de platine | 135 x 110 mm |
| Distance entre axe | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous | 11 mm |
| Diamètre du dôme | 111 mm |
| Déport | 41 mm |
| Diamètre d'encombrement | 178 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Résistance à la température | - 10 / + 60 °C |
| Norme | EN 12533 |
| Poids | 3.991 kg |
| Rayon d'encombrement | 89 mm |
| Dureté du bandage | Shore D 42 |
| Capacité de charge dynamique | 500 kg |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |


Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ● ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Construction et montage



KAPPA

9680ETP080P63

EAN 4031582314960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

