

KAPPA

9651FTP250P63

EAN 4031582314502

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	250 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	110 mm
Medida de pletina	135 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	111 mm
Desplazamiento	61 mm
Interferencia de giro	375 mm
Altura total	305 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	10.33 kg
Radio giratorio	187.5 mm
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	1200 kg
Capacidad de carga estática	2400 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje



KAPPA

9651FTP250P63

EAN 4031582314502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

