

KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN
Numéro de

4031582315172
00802068



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type de produit	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 3 km/h	540 kg
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	430 kg
Capacité de charge statique	1080 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	145 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	3,401 kg

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	95 mm
Diamètre d'encombrement	190 mm
Diamètre du dôme	111 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN
Numéro de

4031582315172
00802068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

