

KAPPA

9681FTP200P63 WT60

EAN 4031582315431

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	60 mm
Rollenbreite	110 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	111 mm
Ausladung	59 mm
Störkreis-Ø	320 mm
Bauhöhe	245 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	8.72 kg
Störkreisradius	160 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	1000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2000 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9681FTP200P63 WT60

EAN 4031582315431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

