

KAPPA

9680ITP200P63 Flat

EAN 4031582315219

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, casquilho lubrificado, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	110 mm
Medida da placa de fixação	135 x 110 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	111 mm
Desvio em relação ao eixo	59 mm
Diâmetro raio giratório	320 mm
Altura total	245 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	4.505 kg
Raio giratório	160 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	800 kg
Cap. de carga estática	1600 kg


Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9680ITP200P63 Flat

EAN 4031582315219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

