

KAPPA

9682IEP160P63

EAN 4031582315905

配有全锁定、首端脚轮的旋转脚轮，轮架和托板焊接固定，电镀镀铬，密封单旋转双滚珠轴承，丝扣中心销和锁定螺帽保护，注油嘴，螺帽轮轴，托板安装装置。铝制轮心，
轮面:黑色减震胎,硬化,精密滚珠轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	160 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	116 毫米
托板尺寸	135 x 110 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	111 毫米
偏移量	58 毫米
旋转阻止	280 毫米
总高度	205 毫米
温度	- 20 / + 85 摄氏度
标准	EN 12532
重量	4.416 公斤
旋转半径	140 毫米
轮面硬度	支杆 A 68
动(力)载重量	350 公斤
静载重量	700 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9682IEP160P63

EAN 4031582315905



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

