

KAPPA

9681FTP200P63 WT60

EAN 4031582315431

定向锁定旋转脚轮, 轮架和托板焊接固定, 电镀镀铬, 密封单旋转双滚珠轴承, 丝扣中心销和锁定螺帽保护, 注油嘴, 螺帽轮轴, 托板安装装置. 铸铁制轮心,
轮面: 聚亚安酯, 浇铸成型, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

| | |
|---------|-----------------|
| 轮子直径 | 200 毫米 |
| 车轮宽度 | 60 毫米 |
| 脚轮宽度 | 110 毫米 |
| 托板尺寸 | 135 x 110 毫米 |
| 托板孔中心 | 105 x 80/75 毫米 |
| 托板孔 | 11 毫米 |
| 安装孔-直径 | 111 毫米 |
| 偏移量 | 59 毫米 |
| 旋转阻止 | 320 毫米 |
| 总高度 | 245 毫米 |
| 温度 | - 10 / + 60 摄氏度 |
| 标准 | EN 12533 |
| 重量 | 8.72 公斤 |
| 旋转半径 | 160 毫米 |
| 轮面硬度 | 支杆 D 42 |
| 动(力)载重量 | 1000 公斤 |
| 静载重量 | 2000 公斤 |


Advantages at a glance

| | |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 磨损 | ● ● ● ● ○ |
| 防锈 | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681FTP200P63 WT60

EAN 4031582315431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

