

KAPPA

9681ITP100P63 Flat

EAN 4031582315561

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	110 mm
Dimension de platine	135 x 110 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	111 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	190 mm
Hauteur	145 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	3.723 kg
Rayon d'encombrement	95 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	540 kg
Capacité de charge statique	1080 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



KAPPA

9681ITP100P63 Flat

EAN 4031582315561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

