

KAPPA

9682FTP160P63

EAN 4031582315776

Roda giratória com travão total, dianteiro, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, casquilho lubrificado, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	116 mm
Medida da placa de fixação	135 x 110 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	111 mm
Desvio em relação ao eixo	58 mm
Diâmetro raio giratório	280 mm
Altura total	205 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	6.094 kg
Raio giratório	140 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	750 kg
Cap. de carga estática	1500 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9682FTP160P63

EAN 4031582315776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

