

OMIKRON TWIN

9950FTP100P65

EAN 4031582316742

Ruota girevole, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato, passivato blu, su cuscinetto reggispinta in abbinamento con cuscinetto a rulli conici, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in ghisa,
Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	189 mm
Dimensione della piastra	200 x 160 mm
Interasse fori piastra	160 x 120 mm
Diametro fori piastra	15 mm
Dome-Ø	160 mm
Disassamento	40 mm
Ingombro piroettamento	207 mm
Altezza utile	180 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	13.187 kg
Raggio ingombro piroettamento	103.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	1080 kg
Portata statica	2160 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



OMIKRON TWIN

9950FTP100P65

EAN 4031582316742



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

