

OMIKRON TWIN

9950TOP100P65

EAN 4031582316865

Ruota girevole, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato, passivato blu, su cuscinetto reggispinta in abbinamento con cuscinetto a rulli conici, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	189 mm
Dimensione della piastra	200 x 160 mm
Interasse fori piastra	160 x 120 mm
Diametro fori piastra	15 mm
Dome-Ø	160 mm
Disassamento	40 mm
Ingombro piroettamento	207 mm
Altezza utile	180 mm
Temperatura	- 40 / + 85 °C
Norma	EN 12533
Peso	10.897 kg
Raggio ingombro piroettamento	103.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	1440 kg
Portata statica	2880 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



OMIKRON TWIN

9950TOP100P65

EAN 4031582316865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

