

# DELTA TWIN

## 9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z ciężkiej blachy stalowej, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, w obrotnicy precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione, oś koła z nakrętką., płytką mocującą. Piasta stalowa, bieżnia z lanego poliuretanu, łożyska kulkowe zwykłe.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło-Ø	65 mm
Szerokość koła	30 mm
Szerokość zestawu	92 mm
Wymiary płytki	100 x 100,0 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 78 mm
Otwór płytki	10,5 mm
Średnica główki widelca-Ø	73 mm
Wysięg	25 mm
Zasięg działania koła-Ø	128 mm
Wysokość zabudowy	111.5 mm
Zakres temperatury	- 30 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	1.932 kg
Promień działania koła	64 mm
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	400 kg
Nośność statyczna	800 kg


### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie



# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

