

OMIKRON TWIN

9950TOP250P65

EAN 4031582316919

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, parafuso rebitado, casquilho de lubrificação, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	250 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	189 mm
Medida da placa de fixação	200 x 160 mm
Distância de furação	160 x 120 mm
Diâmetro de furação	15 mm
Diâmetro de dome	160 mm
Desvio em relação ao eixo	70 mm
Diâmetro raio giratório	403 mm
Altura total	325 mm
Temperatura	- 40 / + 85 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	18.499 kg
Raio giratório	201.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	2640 kg
Cap. de carga estática	5280 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



OMIKRON TWIN

9950TOP250P65

EAN 4031582316919



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

