

OMIKRON TWIN

9958TOP100P65

EAN 4031582317046

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	189 mm
Medida de pletina	200 x 160 mm
Distancia de agujeros	160 x 120 mm
Diámetro de agujero	15 mm
Diámetro de dome	160 mm
Altura total	180 mm
Temperatura	- 40 / + 85 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	7.225 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	1440 kg
Capacidad de carga estática	2880 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP100P65

EAN 4031582317046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

