

OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021

Numer zamówienia 00801740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Omikron
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	3840 kg
Nośność przy 6 km/h	3200 kg
Nośność statyczne	6400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	470 mm
Waga całkowita	49,022 kg

KOŁO

Materiał ciała	Odlewanie
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	400 mm
Szerokość Bieżnia	100 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Kształt Widelec	Proste
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Wysięg	115 mm
Promień działania koła	315 mm
Zasięg działania koła	630 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	250 mm
Szerokość płytki	200 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	210 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	160 mm
Średnica otworu płytki	17 mm

RYSUNKI TECHNICZNE

