



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Omikron
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2640 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2200 kg
Capacité de charge statique	4400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	325 mm
Poids	33,626 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier, forte charge
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	100 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Droite
Pivot	Pivot en butée et roulements rouleaux
Déport	75 mm
Rayon d'encombrement	200 mm
Diamètre d'encombrement	400 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038

Numéro de commande 00830227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

