

OMIKRON

9250FTP300P65

EAN 4031582314007
Номер заказа 00802415

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Omikron |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 3120 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 2600 kg |
| Грузоподъемность статическая | 5200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 370 mm |
| Общий вес | 38,205 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Литье |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 300 mm |
| Ширина Протектор | 100 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Прямой |
| Поворотный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
| Офсет (Смещение) | 90 mm |
| Радиус поворота | 240 mm |
| Поворотное соединение | 480 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 200 mm |
| Ширина пластины | 160 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 160 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 15 mm |

OMIKRON

9250FTP300P65

EAN 4031582314007
Номер заказа 00802415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

