



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Omikron
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	3840 kg
Portata a 6 km/h	3200 kg
Portata statica	6400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	470 mm
Peso complessivo	54,818 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio, pesante
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	400 mm
Larghezza battistrada	100 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Diritto
Cuscinetto del supporto	Cuscinetto a rulli reggispira con scanalatura profonda
Disassamento	115 mm
Raggio di piroettamento	315 mm
Ingombro di piroettamento	630 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	250 mm
Larghezza della piastra	200 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	210 mm
Larghezza foro piastra (massima)	160 mm
Diametro del foro della piastra	17 mm

DISEGNI TECNICI

