

KAPPA

9682TOO250P63

EAN 4031582316025

Bestillingsnummer 00830638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ○ ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1200 kg
Belastning ved 6 km/t	1000 kg
Belastning Statisk	2000 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	305 mm
Samlet vægt	5,29 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Udladning	61 mm
Udfaldsdiameter	372 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

TEKNISKE TEGNINGER

