

NOVATECH

FTP150x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	50 мм
Отвор на оста-Ø	25 мм
Дължина на втулката	60 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	3.564 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	700 кг
Статична товароносимост	1400 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

