

NOVATECH

FTP160x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329551

Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Asgat-Ø	20 mm
Naaflengte	60 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	2.565 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	900 kg
Statisch draagvermogen	1800 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Structuur en montage

