

# ELASTECH

IEP250x50-Ø20

EAN 4031582319750

Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opge vulcaniseerde elastische rubberband



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	250 mm
Wielbreedte	50 mm
Asgat-Ø	20 mm
Naaflengte	60 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.37 kg
Hardheid van de band	Shore A 68
Dyn. draagvermogen	500 kg
Statisch draagvermogen	1000 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Structuur en montage

