

NOVATECH

STP500x80- 50 HL90

EAN 4031582322293

ホイールセンター：プレススチール、ラッカー塗装、重量物用、
 タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	500 mm
ホイール幅	80 mm
車軸穴直径	50 mm
ハブの長さ	90 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	40.634 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	3200 kg
静荷重	6400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

