

NOVATECH

FTP200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Asgat-Ø	25 mm
Naaflengte	60 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	4.047 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	1000 kg
Statisch draagvermogen	2000 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Structuur en montage

