

NOVATECH

FTP300x50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	300 mm
Wielbreedte	50 mm
Asgat-Ø	30 mm
Naaflengte	60 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	11.086 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	1400 kg
Statisch draagvermogen	2800 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Structuur en montage

