

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279
订单号 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢板，重型
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	500 mm
胎面宽度	100 mm
轴孔直径	50 mm
中心长度	120 mm
轮体宽度	100 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	4800 kg
6 公里/小时的载重	4000 kg
静态载重	8000 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总重量	50.507 kg

