

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286
Bestelnummer 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	500 mm
Breedte Loopvlak	150 mm
Asgatdiameter	50 mm
Naaflengte	160 mm
Breedte wielkern	150 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	6360 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	5300 kg
Statisch Draagvermogen	10600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	62,353 kg

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286
Bestelnummer 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

