

# NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286  
订单号 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

### 轮子

轮体材料	钢板，重型
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	500 mm
胎面宽度	150 mm
轴孔直径	50 mm
中心长度	160 mm
轮体宽度	150 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

### 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

### 核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	6360 kg
6 公里/小时的载重	5300 kg
静态载重	10600 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总重量	62.353 kg

