

# NOVATECH

STP 500X80-Ø50 HL90

EAN 4031582322293  
Bestelnummer 00830812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	500 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	50 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	3840 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	3200 kg
Statisch draagvermogen	6400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	40,634 kg

# NOVATECH

STP 500X80-Ø50 HL90

EAN 4031582322293  
Bestelnummer 00830812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

