

## ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Número de encomenda 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha light
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	120 kg
Capacidade de carga estática	240 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	83 mm
Largura geral	65 mm
Peso geral	0,401 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	30 mm
Largura do corpo	30 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

## SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	22 mm
Raio giratório	54,5 mm
Interferência giratória	109 mm
Diâmetro do dome	65 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	95 mm
Largura da placa	70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	45 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	52 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	66,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	77 mm
Diâmetro do furo da placa	8 mm

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Número de encomenda 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

