

AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442
订单号 00006129



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.675 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	103.5 mm
转向干涉	207 mm
圆顶直径	60 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度（最小）	46.5 mm
上板孔长度（最大）	51.5 mm
上板孔宽度（最小）	56 mm
上板孔宽度（最大）	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

技术图纸

