

ALPHA

3477UOR200P63

EAN 4031582306194

Numer zamówienia 00029853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Emisja CO ₂ (zakres 3) | 11,37 kg CO ₂ e |
| Typ obudowy | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 350 kg |
| Nośność statyczne | 700 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 240 mm |
| Szerokość całkowita | 96 mm |
| Waga całkowita | 2,726 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Naturalna biel |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 200 mm |
| Szerokość Bieżnia | 50 mm |
| Szerokość korpusu | 50 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyściگی kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 55 mm |
| Promień działania koła | 167 mm |
| Zasięg działania koła | 334 mm |
| Średnica kopuły | 96 mm |

MOCOWANIE

| | |
|--|--------------------|
| Typ mocowania | Płytką prostokątną |
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 105 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

ALPHA

3477UOR200P63

EAN 4031582306194

Numer zamówienia 00029853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

