

AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	60 kg
静荷重	120 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	85 °C
取付高	69 mm
全幅	57 mm
総重量	0.362 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
ボディ幅	19 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	77 mm
旋回径	155 mm
ドーム径	53 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

