

# OMIKRON TWIN

9950TOP200P65

EAN 4031582316902  
Bestellnummer 00800941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname                 | Omikron twin               |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle                  |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 2400 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 2000 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 4800 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                      |
| Bauhöhe                     | 275 mm                     |
| Gesamtbreite                | 189 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 16,822 kg                  |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, schwer        |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß        |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 200 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## GEHÄUSE

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Material        | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse                 |
| Schwenklager    | Axialrillen- und Kegelrollenlager    |
| Farbe           | Transparente Beschichtung            |
| Ausladung       | 60 mm                                |
| Schwenkradius   | 166 mm                               |
| Störkreis       | 332 mm                               |
| Dom Durchmesser | 160 mm                               |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 200 mm             |
| Plattenbreite               | 160 mm             |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 120 mm             |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 15 mm              |

# OMIKRON TWIN

9950TOP200P65

EAN 4031582316902  
Bestellnummer 00800941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

