

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012

Número de encomenda 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha central
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão central e total
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	250 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	240 mm
Largura geral	99 mm
Peso geral	3,133 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinzentado prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	46 mm
Largura do corpo	46 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	55 mm
Raio giratório	143,5 mm
Interferência giratória	287 mm
Diâmetro do dome	96 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa com travão central
Comprimento da placa	176 mm
Largura da placa	112 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	77,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012

Número de encomenda 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

