


## OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Bestillingsnummer 00801187



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	3500 kg
Belastning ved 6 km/t	2800 kg
Belastning Statisk	5250 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	315 mm
Samlet bredde	272 mm
Samlet vægt	30,348 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Farve	Gennemsigtig Lakering
Dome-diameter	235 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	270 mm
Pladebredde	250 mm
Længde på pladehul (maksimum)	210 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	230 mm
Pladehullets diameter	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971  
Bestillingsnummer 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

