


OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988
订单号 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	固定脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	3000 kg
6 公里/小时的载重	2400 kg
静态载重	4500 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	325 mm
总宽度	154 mm
总重量	21.11 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
颜色	透明涂层
圆顶直径	160 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	200 mm
上板宽	160 mm
上板孔长度 (最大)	120 mm
上板孔宽度 (最小)	160 mm
上板孔宽度 (最大)	120 mm
上板孔直径	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

订单号 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

