

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008

Número de encomenda 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Omikron twin
Tipo de alojamento	Rodízio fixo
Padrão	semelhante a EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	6000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	4000 kg
Capacidade de carga estática	9000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	415 mm
Largura geral	272 mm
Peso geral	50,153 kg

RODA

Material do centro da roda	Moldagem
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor do Piso	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	300 mm
Largura do Piso	80 mm
Largura do corpo	80 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Cor	Revestimento transparente
Diâmetro do dome	235 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	270 mm
Largura da placa	250 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	210 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	230 mm
Diâmetro do furo da placa	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008

Número de encomenda 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

