

# OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841  
Bestellnummer 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	7200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	5000 kg
Statische Tragfähigkeit	10800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	510 mm
Gesamtbreite	285 mm
Gesamtgewicht	91,106 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Transparente Beschichtung
Ausladung	105 mm
Schwenkradius	317,5 mm
Störkreis	635 mm
Dom Durchmesser	250,5 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	270 mm
Plattenbreite	250 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	210 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	210 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	230 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	230 mm
Plattenloch Durchmesser	17 mm

# OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841  
Bestellnummer 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

