


## OMIKRON TWIN

9950FTP100P65

EAN 4031582316742  
Bestillingsnummer 00802195

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	1200 kg
Belastning ved 6 km/t	900 kg
Belastning Statisk	1800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	180 mm
Samlet bredde	189 mm
Samlet vægt	13,201 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	103,5 mm
Udfaldsdiameter	207 mm
Dome-diameter	160 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	15 mm

# OMIKRON TWIN

9950FTP100P65

EAN 4031582316742  
Bestillingsnummer 00802195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

