



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ●

Ruído de movimento ● ● ○ ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	720 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	600 kg
Capacidade de carga estática	1200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-30 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	145 mm
Largura geral	110 mm
Peso geral	3,308 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

## SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Cor	Passivada a azul
Offset	41 mm
Raio giratório	95 mm
Interferência giratória	190 mm
Diâmetro do dome	111 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	135 mm
Largura da placa	110 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

# KAPPA

9680TOP100P63 CL67

EAN 4031582315295

Número de encomenda 00802345



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

