

OMIKRON TWIN

9950TOP100P65

EAN 4031582316865
Número de pedido 00803819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Omikron twin
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	1440 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	1200 kg
Capacidad de carga estática	2880 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Altura total	180 mm
Ancho total	189 mm
Peso total	10,897 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SOPORTE

Material	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Color	Transparente Revestimiento
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	103,5 mm
Interferencia de giro	207 mm
Diámetro del domo	160 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	200 mm
Anchura de la placa	160 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	160 mm
Diámetro del orificio de la placa	15 mm

OMIKRON TWIN

9950TOP100P65

EAN 4031582316865

Número de pedido 00803819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

