

OMIKRON TWIN

9950TOP100P65

EAN 4031582316865
Bestellnummer 00803819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten ●●●○○

Fahrgeräusch ●●●○○

Abrieb ●●●●○

Korrosionsbeständigkeit ●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1440 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1200 kg
Statische Tragfähigkeit	2880 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Bauhöhe	180 mm
Gesamtbreite	189 mm
Gesamtgewicht	10,897 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Transparente Beschichtung
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	103,5 mm
Störkreis	207 mm
Dom Durchmesser	160 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	200 mm
Plattenbreite	160 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	160 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

OMIKRON TWIN

9950TOP100P65

EAN 4031582316865
Bestellnummer 00803819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

