

KAPPA

9681ITP200P63 CL67

EAN 4031582315608

Numéro de commande 00828025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Kappa |
| Type de boîtier | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 800 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 640 kg |
| Capacité de charge statique | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 245 mm |
| Largeur totale | 110 mm |
| Poids | 4,609 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Aluminium |
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Acier mécano-soudé |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 59 mm |
| Rayon d'encombrement | 160 mm |
| Diamètre d'encombrement | 320 mm |
| Diamètre du dôme | 111 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 135 mm |
| Largeur de la platine | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

KAPPA

9681ITP200P63 CL67

EAN 4031582315608

Numéro de commande 00828025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

