

## KAPPA

9681IEP125P63 CL67

EAN 4031582315523

Bestillingsnummer 00830585



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning ved 6 km/t	240 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	170 mm
Samlet bredde	110 mm
Samlet vægt	4,017 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	48 mm
Udfaldsradius	112,5 mm
Udfaldsdiameter	225 mm
Dome-diameter	111 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

# KAPPA

9681IEP125P63 CL67

EAN 4031582315523  
Bestillingsnummer 00830585



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

