

# KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427  
Número de encomenda 00830281



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa load
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão direcional
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	960 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	800 kg
Capacidade de carga estática	1600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	200 mm
Largura geral	110 mm
Peso geral	5,832 kg

## RODA

Material do centro da roda	Moldagem
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

## SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado
Rolamento giratório	Rolamento axial de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	58 mm
Raio giratório	137,5 mm
Interferência giratória	275 mm
Diâmetro do dome	111 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	135 mm
Largura da placa	110 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

# KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Número de encomenda 00830281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

