

KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502
Número de pedido 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Kappa load
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno direccional
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	1440 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	1200 kg
Capacidad de carga estática	2400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	305 mm
Ancho total	110 mm
Peso total	10,33 kg

ARO

Material del cuerpo	Fundición
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	250 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SOPORTE

Material	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Rodamiento giratorio	Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	61 mm
Radio de giro	187,5 mm
Interferencia de giro	375 mm
Diámetro del domo	111 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502
Número de pedido 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	135 mm
Anchura de la placa	110 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502

Número de pedido 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

