

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526
Número de pedido 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | Kappa load |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 2160 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 1800 kg |
| Capacidad de carga estática | 3600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 305 mm |
| Ancho total | 140 mm |
| Peso total | 15,874 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Fundición |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 80 mm |
| Anchura del cuerpo | 80 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda |
| Color | Hierro zink (transparente) |
| Desplazamiento | 65 mm |
| Radio de giro | 195 mm |
| Interferencia de giro | 390 mm |
| Diámetro del domo | 140 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 175 mm |
| Anchura de la placa | 140 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 140 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Número de pedido 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

