

DURATECH

TOO250x50-Ø25

EAN 4031582322569

Тяло на колелото от полиамид, тежко изпълнение, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	250 мм
Ширина на гумите	50 мм
Отвор на оста-Ø	25 мм
Дължина на втулката	60 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	1.54 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	1100 кг
Статична товароносимост	2200 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

