

ELASTECH

UFP200x46-Ø20

EAN 4031582323399

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	46 мм
Отверстие оси Ø	20 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.355 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 63
Допустимая динамическая нагрузка	400 кг
Допустимая статическая нагрузка	800 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○